

솔레노이드 코일
MD-2-24VDC-PA
제품 번호: 549903

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
듀티 사이클	100%
코일 특성값	24 V DC: 6.8 W
허용 전압 변동	+/- 10 %
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 °C...50 °C
피팅 최대 조임 토크	0.5 Nm
제품 무게	110 g
전기 연결부	DIN EN 175301-803 적용
고정 방식	넬링 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
솔레노이드 코일 소재	열경화성 수지 구리 강철
와인딩 소재	구리