

솔레노이드 코일
MD-2-110VAC-PA
 제품 번호: 549904

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 방식	전기식
설치 위치	임의 방향
듀티 사이클	100%
역률 cos{phi}	0.7
코일 특성값	110V AC: 50/60Hz, 당김 출력 14.5VA, 유지 출력 10.5VA
허용 주파수 변동	+/- 10 %
허용 전압 변동	+/- 10 %
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 °C...50 °C
피팅 최대 조임 토크	0.5 Nm
제품 무게	110 g
전기 연결부	DIN EN 175301-803 적용
고정 방식	넬링 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
솔레노이드 코일 소재	열경화성 수지 구리 강철
와인딩 소재	구리