

솔레노이드 코일 MH-2-230VAC-PA

제품 번호: 549908

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
스위칭 위치 표시	아니요
최소 인입 시간	12 ms
듀티 사이클	100%
역률 cos{phi}	0.7
코일 특성값	230 V AC: 14.0 VA
허용 주파수 변동	+/- 10 %
허용 전압 변동	+/- 10 %
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP65
보호 등급 관련 참고 사항	IP00, 커넥터 소켓 미포함
주변 온도	-20 °C...50 °C
피팅 최대 조임 토크	2 Nm
제품 무게	150 g
전기 연결부	DIN EN 175301-803 적용
고정 방식	카운터 너트 포함
솔레노이드 코일 소재	열경화성 수지 구리 강철
와인딩 소재	구리