


# 플러그 소켓 MSSD-N

제품 번호: 550067

FESTO



## 데이터 시트

| 특징              | 값                             |
|-----------------|-------------------------------|
| 표준 기반           | EN 175301-803                 |
| 케이블 출구          | 앵글형                           |
| 제품 무게           | 30 g                          |
| 전기 연결부 1, 디자인   | 각형                            |
| 전기 연결부 1, 연결 방식 | 소켓                            |
| 전기 연결부 1, 연결 기술 | 연결 구성 형태 A, EN 175301-803에 의거 |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수 | 3                             |
| 전기 연결부 1, 고정 유형 | M3 중앙 나사가 포함된 솔레노이드 밸브에       |
| 전기 연결부 2, 연결 기술 | 나사형 단자                        |
| 작동 전압 범위 DC     | 0 V...24 V                    |
| 작동 전압 범위 AC     | 0 V...250 V                   |
| 40°C에서의 허용전류 범위 | 16 A                          |
| 케이블 커넥터         | M20x1.5                       |
| 케이블 직경          | 8 mm...10 mm                  |
| 도체 정격 단면적       | 1.5 mm <sup>2</sup>           |
| 보호 등급           | IP65                          |
| 보호 등급 관련 참고 사항  | 조립 상태                         |
| 주변 온도           | -25 °C...80 °C                |
| LABS 적합성        | VDMA24364-영역 III              |
| 소재 관련 참고 사항     | RoHS 준수                       |
| 하우징 소재          | 강화 PA                         |
| 하우징 색상          | 검정색                           |
| 나사 소재           | 강철                            |
| 씰 소재            | VMQ                           |