

# 매니폴드 블록 CPE14-PRS-3/8-2-NPT

제품 번호: 550079

FESTO



## 데이터 시트

| 특징              | 값                                      |
|-----------------|----------------------------------------|
| 그리드 치수          | 20 mm                                  |
| 설치 위치           | 임의 방향                                  |
| 밸브 위치의 최대 수     | 2                                      |
| 압력 구역의 최대 수     | 2                                      |
| 파열 압력           | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi             |
| 작동 압력           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 내식성 등급 CRC      | 2 - 보통의 부식 부하                          |
| LABS 적합성        | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 매체 온도           | 23 °F...122 °F                         |
| 주변 온도           | 23 °F...122 °F                         |
| 밸브 마운팅 최대 조임 토크 | 0.9 lbf/ft                             |
| 제품 무게           | 8.37 oz                                |
| 매니폴드 블록 고정 방식   | 관통 구멍 포함                               |
| 밸브 고정 방식        | 암나사 포함                                 |
| 공압 연결부 1        | 3/8 NPT                                |
| 공압 연결부 3        | 3/8 NPT                                |
| 공압 연결부 5        | 3/8 NPT                                |
| 소재 관련 참고 사항     | RoHS 준수                                |
| 매니폴드 레일 소재      | 단조 알루미늄 합금                             |