


# 서비스 유닛 조합

## MSB4N-1/4:1M1D7A1-WP

제품 번호: 550492

FESTO



## 데이터 시트

| 특징                          | 값                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 사이즈                         | 4                                                |
| 시리즈                         | MS                                               |
| 작동 안전장치                     | 잠금 장치가 있는 회전 노브<br>액세서리로 잠금 가능                   |
| 설치 위치                       | 수직 +/- 5°                                        |
| 여과 등급                       | 40 µm                                            |
| 응축수 배출부                     | 수동 회전                                            |
| 디자인                         | 분기 모듈<br>온 오프 밸브<br>압력계가 있는 필터 제거기               |
| 컨트롤러 기능                     | 출구 압력, 일정<br>일차 압력 보상 있음<br>이차 배기 있음<br>역류 거동 있음 |
| 셸 보호                        | 플라스틱 보호 후드                                       |
| 압력 표시기                      | 압력계 장착                                           |
| 작동 압력                       | 4.5 bar...10 bar                                 |
| 압력 조절 범위                    | 4 bar...9 bar                                    |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 1250 l/min                                       |
| 코일 특성값                      | 24 V DC: 1.8 W                                   |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[::4:]에 따른 압축공기<br>불활성 가스         |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                            |
| 내식성 등급 CRC                  | 2 - 보통의 부식 부하                                    |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B2-L                                   |
| 보관 온도                       | -10 °C...60 °C                                   |
| 식품과의 사용 적합성                 | 소재 상세 정보 참조                                      |
| 출구의 공기 순도 등급                | ISO 8573-1:2010 [7:4:]에 부합하는 압축공기                |
| 매체 온도                       | -10 °C...50 °C                                   |
| 주변 온도                       | -10 °C...50 °C                                   |
| 제품 무게                       | 1800 g                                           |
| 고정 방식                       | 액세서리 포함                                          |
| 공압 연결부 1                    | 1/4 NPT                                          |

| 특징       | 값           |
|----------|-------------|
| 공압 연결부 2 | 1/4 NPT     |
| 공압 연결부 3 | G1/4        |
| 하우징 소재   | 알루미늄 다이 캐스트 |
| 보울 소재    | PC          |