

플라스틱 튜브
PEN-12X1,75-SW-200
 제품 번호: 551442

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	12 mm
유량 관련 굽힘 반경	58 mm
내경	8.4 mm
최소 굽힘 반경	33 mm
호스 속성	케이블 베어의 호환
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 0 - 50°C 기준 최대 0.6MPa
인증	TÜV
인증서 발급 기관	B 013277 0506 00
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
주변 온도	-30 °C...60 °C
길이에 따른 제품 무게	0.05423 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 12mm 외경용
색상	검정색
쇼어강도	D 52 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	PE