

플라스틱 튜브
PEN-8X1,25-GE
제품 번호: 551482

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	8 mm
유량 관련 굽힘 반경	35 mm
내경	5.7 mm
최소 굽힘 반경	22.5 mm
호스 속성	케이블 베어의 호환
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 0 ~ 50°C 기준 최대 0.6 MPa
인증	TÜV
인증서 발급 기관	B 013277 0527 00
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 적합성, 다음 기준에 따라 측정 ISO 14644-14	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
주변 온도	-30 °C...60 °C
길이에 따른 제품 무게	0.02327 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 외경 8 mm용 푸시인 커넥터 외경 5/16"용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 6mm용 바브형 피팅 내경 6 mm용
색상	노란색
쇼어강도	D 52 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	PE