

Stekker FBS-RJ45-PP-GS

Artikelnummer: 552000

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	30 mm
Hoogte	72 mm
Lengte	22 mm
Productgewicht	60 g
Informatie veldbusinterface	PROFINET
Specificatie ethernetkabel	Type: CAT.5 Enkele aderdiameter: max. 1,6 mm 0,13 - 0,36 mm², 7-dradig 0,13 - 0,36 mm², 1-dradig
Beveiliging tegen direct en indirect aanraken	PELV
Toegelaten kabeldiameter	5 mm...8 mm
Beschermingsklasse	IP65 IP67 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-40 °C...70 °C
Lagertemperatuur	-40 °C...70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal behuizing	Persgegoten zink Vernikkeld
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal steekcontacten	Koperlegering Vernikkeld en verguld