


솔레노이드 밸브

NVF3-MOH-5/2-K..+MSFW-230

제품 번호: 552428

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단안정
작동 방식	전기식
설치 폭	53 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	900 l/min
공압식 작동 포트	연결판
작동 전압	230V AC
작동 압력	2 bar...10 bar
디자인	피스톤 밸브
리셋 종류	기계식 스프링
인증	c UL us - Recognized(OL)
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
공칭 폭	7 mm
배기 기능	스로틀 가능
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	입의 방향
표준을 준수합니다	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
수동 작동기	고정 잠금식
구동 방식	일차 제어됨
유량 방향	역방향 불가
제어 압력	2 bar...10 bar
b값	0.33
C값	3 l/sbar
꺼지는 시간	38 ms
켜지는 시간	13 ms
코일 특성값	230 V AC: 50/60 Hz, 당김 출력 9.0 VA, 유지 출력 7.0 VA
허용 주파수 변동	+/- 10 %
허용 전압 변동	+/- 10 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
매체 온도	-10 °C...60 °C

특징	값
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
주변 온도	-5 °C...40 °C
제품 무게	335 g
고정 방식	연결판에
환기구 연결부	내부
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
공압 연결부 3	G1/4
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트