



롤러 레버 밸브 RWB-3-1/8

제품 번호: 552432

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 방식	기계식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	120 l/min
공압식 작동 포트	G1/8
작동 압력	3.5 bar...8 bar
디자인	피스톤 시트
공칭 폭	3.5 mm
구동 방식	일차 제어됨
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
작동력	3.1 N
제품 무게	160 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
공압 연결부 3	G1/8
씰 소재	NBR
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리