

로터리 모듈
ERMB-20
제품 번호: 552706

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	20
디자인	전기기계식 회전 모듈 톱니벨트 포함
설치 위치	임의 방향
회전각	무한
기어비	4.5:1
반복 정확도	$\pm 0.03^\circ$
위치 인식	유도 센서용
허용 관성 질량 모멘트	0.1 kgm^2
제품 무게	850 g
드라이브 피니언 직경	6 mm
톱니 벨트 분할	2 mm
최대 출력 회전수	300 1/min
최대 입력 속도	1350 1/min
최대 구동 출력 토크	3.15 Nm
최대 구동 토크	0.7 Nm
무부하 구동 토크	0.07 Nm
보호 등급	IP20
음압 레벨	32 dB(A)
주변 온도	-10 °C...60 °C
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리
드라이브 샤프트 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리 고합금강, 스테인리스
커버 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징
톱니 벨트 소재	유리섬유 포함 폴리클로로프렌