


광섬유 케이블
S00C-TB-F-M4-2-R2
제품 번호: 552818

FESTO



데이터 시트

특징	값
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
측정 방법	투과형 빔 광전센서
최소 대상 직경	0.15 mm
광섬유 케이블 - 특성	유연함
범위	300 mm
주변 온도	-40 °C...70 °C
헤드 사이즈	M4
광섬유 길이	2 m
최소 굽힘 반경	2 mm
최대 조임 토크	2 Nm
외경	2.2 mm
하우징 소재	황동, 니켈 도금
광섬유 케이블 소재	PE
보호 등급	IP66
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III