

광섬유 케이블
S00C-TB-P-C5-2-R10
 제품 번호: 552828

FESTO



데이터 시트

특징	값
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
측정 방법	포크 광배리어
최소 대상 직경	0.2 mm
광섬유 케이블 - 특성	포크 광배리어
범위	5 mm
주변 온도	-55 °C...70 °C
헤드 사이즈	직사각형 41x15x7mm 포크 홀 5x29 mm
광섬유 길이	2 m
최소 굽힘 반경	10 mm
외경	1.25 mm
하우징 소재	ABS
광섬유 케이블 소재	PE
보호 등급	IP66
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III