

어댑터 렌즈
SASF-L1-LD-M2
제품 번호: 552829

FESTO



데이터 시트

특징	값
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP66
주변 온도	-30 °C...150 °C
조임 토크	-0.2 Nm...0.6 Nm
제품 무게	0.5 g
렌즈 기능	범위 상향 요소 4 - 광섬유 케이블에 따라
하우징 소재	황동 니켈 도금