어댑터 렌즈
SASF-L1-LS2-M4

제품 번호: 552831

데이터 시트

특징	값
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP66
주변 온도	-30 °C...150 °C
조임 토크	-0.2 Nm...0.6 Nm
제품 무게	0.7 g
렌즈 기능	초점 맞추기 간격 10mm에서 광점 0.7mm 광섬유 케이블에 따라
하우징 소재	알루미늄 양극 처리