


광섬유 케이블
S00C-DS-M6-1-R25
제품 번호: 552838

FESTO



데이터 시트

특징	값
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
측정 방법	반사 라이트 스위치
최소 대상 직경	0.1 mm
광섬유 케이블 - 특성	표준
범위	140 mm
주변 온도	-55 °C...70 °C
헤드 사이즈	M6
광섬유 길이	1 m
최소 굽힘 반경	25 mm
최대 조임 토크	3 Nm
외경	2.2 mm
하우징 소재	구리 합금 PVC 니켈 도금
광섬유 케이블 소재	PE
보호 등급	IP66
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III