



압력 부스터 DPA-40-16-CRVZS2 제품 번호: 552929

FESTO



데이터 시트

특징	값
피스톤 Ø	40 mm
용적	2 l
설치 위치	임의 방향
디자인	더블 피스톤 압력 변환기 압축공기 탱크 포함 압력계 장착 체크 밸브 포함
압력 표시기	압력계 장착
출력 압력 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
작동 압력	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
압력 조절 범위	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
입력 압력 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:3:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	5 °C...60 °C
주변 온도	5 °C...60 °C
제품 무게	4400 g
고정 방식	슬롯 너트 포함
공압 연결부 1	QS-10
공압 연결부 2	KD4
공압 연결부 3	소음기
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수

특징	값
압축공기 탱크 소재	고합금 스테인리스강