압력 부스터
DPA-40-16-CRVZS5

제품 번호: 552931





데이터 시트

특징	값
피스톤 Ø	40 mm
용적	5 l
설치 위치	응결수 배출부 아래로
디자인	더블 피스톤 압력 변환기 압축공기 탱크 포함 압력계 장착 체크 밸브 포함
압력 표시기	압력계 장착
출력 압력 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
작동 압력	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
압력 조절 범위	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
입력 압력 1	2 bar...8 bar 0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 압력용기 지침에 따라
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 압력 장비 규정에 따라
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:3:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	5 °C...60 °C
주변 온도	5 °C...60 °C
응축수 배출부 최대 조임 토크	27 Nm
제품 무게	7300 g
고정 방식	슬롯 너트 포함
공압 연결부 1	QS-10

특징	값
공압 연결부 2	KD4
공압 연결부 3	소음기
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
압축공기 탱크 소재	고합금 스테인리스강