



**활성탄 필터**  
**MS9-LFX-3/4-U**  
 제품 번호: 552996

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                 | 값                                      |
|--------------------|----------------------------------------|
| 사이즈                | 9                                      |
| 시리즈                | MS                                     |
| 설치 위치              | 수직 +/- 5°                              |
| 디자인                | 활성탄 필터                                 |
| 작동 압력              | 0 bar...20 bar                         |
| 공기 순도 등급의 최대 표준 유량 | 6500 l/min                             |
| 작동 매체              | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                          |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 보관 온도              | -10 °C...60 °C                         |
| 출구의 공기 순도 등급       | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1] |
| 매체 온도              | 5 °C...30 °C                           |
| 잔여 오일 함량           | 0.003 mg/m³                            |
| 주변 온도              | -10 °C...60 °C                         |
| 제품 무게              | 2000 g                                 |
| 고정 방식              | 인라인 설치<br>액세서리 포함<br>옵션:               |
| 공압 연결부 1           | G3/4                                   |
| 공압 연결부 2           | G3/4                                   |
| 커버 소재              | PA                                     |
| 씰 소재               | NBR                                    |
| 필터 소재              | 활성 탄소                                  |
| 하우징 소재             | 알루미늄 다이 캐스트                            |
| 보울 소재              | 단조 알루미늄 합금                             |
| 견시창 소재             | PA                                     |