


마이크로 필터
MS9-LFM-1-AUM
 제품 번호: 553000

FESTO



데이터 시트

특징	값
시리즈	MS
사이즈	9
디자인	섬유 필터
여과 등급	0.01 µm
응축수 배출부	수동 회전
작동 압력	0 MPa...2 MPa 0 bar...20 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [6:::4]에 따른 압축공기
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010 [3:::2]에 따른 압축공기
공기 순도 등급의 최대 표준 유량	6500 l/min
공기 순도 등급의 최소 표준 유량	325 l/min
필터 효율	99.9999 %
최대 응축수량	225 ml
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
보관 온도	-10 °C...60 °C
필터 효율, 미세 입자	99.995 %
MPPS	0.08 µm
필터 효율 MPPS	99.981 %
잔여 오일 함량	0.01 mg/m³
오일 에어로졸 분리도	99 %
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함 옵션:
설치 위치	수직 +/- 5°
공압 연결부 1	G1
공압 연결부 2	G1
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
커버 소재	PA
필터 소재	불규산유리 파이버

특징	값
보울 소재	단조 알루미늄 합금
견시창 소재	PA
씰 소재	NBR
제품 무게	2000 g