

**벨로즈 키트**  
**DADB-V6-80-S176-250**  
 제품 번호: 553357

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징          | 값                          |
|-------------|----------------------------|
| 외경          | 93 mm                      |
| 사이즈         | 80                         |
| 스트로크 범위     | 176 mm...250 mm            |
| 피스톤 로드 익스텐션 | 62 mm                      |
| 디자인 타입      | 원형                         |
| 설치 위치       | 임의 방향                      |
| 디자인         | 벨로즈 키트<br>수집된 배기공기 포함      |
| 내식성 등급 CRC  | 3 - 강한 부식 부하               |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L             |
| 매체내성        | 먼지<br>칩<br>오일<br>그리스<br>벤진 |
| 보호 등급       | IP54                       |
| 주변 온도       | -10 °C...80 °C             |
| 제품 무게       | 193 g                      |
| 고정 방식       | 장착 가능<br>그러브 나사 포함         |
| 공압 연결부      | G1/4                       |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수                    |
| 적용 부품 소재    | 강화 PA                      |
| 씰 소재        | NBR                        |
| 벨로우즈 소재     | NBR                        |
| 그러브 나사 소재   | 고합금강, 스테인리스                |