

벨로즈 키트
DADB-S1-50-S426-475
 제품 번호: 553497

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	57 mm
사이즈	50
스트로크 범위	426 mm...475 mm
피스톤 로드 익스텐션	128 mm
디자인 타입	원형
설치 위치	임의 방향
디자인	벨로즈 키트 수집된 배기공기 포함
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리, 아연 또는 니켈 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
매체내성	먼지 칩 오일 그리스 벤진
보호 등급	IP54
주변 온도	-10 °C...80 °C
제품 무게	187 g
고정 방식	그러브 나사 포함 암나사 포함
공압 연결부	G1/4
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
적응 부품 소재	강화 PA
씰 소재	NBR
벨로우즈 소재	NBR
그러브 나사 소재	고합금강, 스테인리스