

마운팅
SAMH-G3-Q
제품 번호: 553569

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인 타입	도브테일 홈용
주변 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	관통 구멍 포함
최대 조임 토크	3 Nm
제품 무게	10 g
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L