플라스틱 튜브
PUN

제품 번호: 553573

데이터 시트

특징	값
외경	3 mm...16 mm
내경	2 mm...11 mm
호스 속성	케이블 베어의 호환
온도에 따른 작동 압력	-0.95 bar...30 bar
인증	TÜV
인증서 발급 기관	B 013277 0506 00
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-35 °C...60 °C
색상	청색 갈색 노란색 녹색 자연 적색 검정색 은색 반투명 청색 반투명 노란색 반투명 녹색 반투명 적색 반투명 검정색 백색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	TPE-U(PU)