

아날로그 모듈 CPX-4AE-TC

제품 번호: 553594

FESTO



데이터 시트

특징	값
치수 W x L x H	(연결 블록 및 연결 기술 포함) 50 mm x 107 mm x 50 mm
제품 무게	46 g
주변 온도	-5 °C...50 °C
보관 온도	-20 °C...70 °C
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하 (장착된 상태에서)
최대 라인 길이	50m 차폐
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	강화 PA PC
LED 디스플레이	1 일괄 진단 4 채널 진단
진단	채널별 단선 채널별 한계값 위반 파라미터 설정 오류
파라미터 설정	채널별 한계값 모니터링 냉점 보상 치수 단위 측정값 평활화 채널당 센서 타입 채널당 단선 모니터링
내부 사이클 타임	250ms
작동 전압 범위 DC	18 V...30 V
DC 정격 작동 전압	24 V
정격 작동 전압에서의 자체 소비 전력	30mA
입력 수	4
최대 케이블 저항	10 Ohm/선식
데이터 형식	15비트 + 부호 1/10도의 이진 표시
반복 정확도	25°C에서 0.05%
25°C에서 기본 오류 한계	±0.4 %
주변 온도 범위를 기준으로 한 사용 오류 한계	±0.6 %

특징	값
센서 종류	타입 B 타입 E 타입 J 타입 K 타입 N 타입 R 타입 S 타입 T
채널 간 전위 분리	아니요
채널 - 내부 버스 전위 분리	예
퓨즈(단락)	채널당 내부 전자식 퓨즈