

플라스틱 튜브 PEN

제품 번호: 553769

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	4 mm...16 mm
내경	2.7 mm...10.8 mm
호스 속성	케이블 베어의 호환
온도에 따른 작동 압력	-0.95 bar...10 bar
인증	TÜV
인증서 발급 기관	B 013277 0506 00
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	정적으로 설치된 요소, ISO 14644-1에 따라 의미 있는 평가 불가능
주변 온도	-30 °C...60 °C
색상	청색 노란색 녹색 자연 적색 검정색 은색 백색
쇼어강도	D 52 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	PE