


**플라스틱 튜브**  
**PAN-4X0,75-SI-500**  
 제품 번호: 553888

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징            | 값                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 외경            | 4 mm                                                                  |
| 유량 관련 굽힘 반경   | 18 mm                                                                 |
| 내경            | 2.9 mm                                                                |
| 최소 굽힘 반경      | 12 mm                                                                 |
| 호스 속성         | 케이블 베어의 호환                                                            |
| 온도에 따른 작동 압력  | -0.095 MPa...1.5 MPa<br>-0.95 bar...15 bar<br>-13.775 psi...217.5 psi |
| 인증            | TÜV                                                                   |
| Maritime 등급분류 | 인증서 참조                                                                |
| 인증서 발급 기관     | B 013277 0506 00                                                      |
| 작동 매체         | ISO 8573-1:2010[7:-:]에 따른 압축공기                                        |
| LABS 적합성      | VDMA24364-B2-L                                                        |
| 주변 온도         | -30 °C...80 °C                                                        |
| 길이에 따른 제품 무게  | 0.006 kg/m                                                            |
| 공압 연결부        | 푸시인 커넥터 4mm 외경용<br>유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 3 mm용<br>바브형 피팅 내경 3 mm용     |
| 색상            | 은색                                                                    |
| 쇼어강도          | D 55 +/-3                                                             |
| 소재 관련 참고 사항   | RoHS 준수                                                               |
| 호스 소재         | TPE-A                                                                 |