

플라스틱 튜브 PAN-6X1-GN

제품 번호: 553919

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|--------------|---|
| 외경 | 6 mm |
| 유량 관련 굽힘 반경 | 32 mm |
| 내경 | 4 mm |
| 최소 굽힘 반경 | 14 mm |
| 호스 속성 | 케이블 베어의 호환 |
| 온도에 따른 작동 압력 | -0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi |
| 인증 | TÜV |
| 인증서 발급 기관 | B 013277 0527 00 |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도 | -30 °C...80 °C |
| 길이에 따른 제품 무게 | 0.016 kg/m |
| 공압 연결부 | 푸시인 커넥터 6mm 외경용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 4mm용 바브형 피팅 내경 4 mm용 |
| 색상 | 녹색 |
| 쇼어강도 | D 55 +/-3 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수 |
| 호스 소재 | TPE-A |