

플라스틱 튜브
PAN-8X1,25-GN
제품 번호: 553920

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	8 mm
유량 관련 굽힘 반경	43 mm
내경	5.9 mm
최소 굽힘 반경	22 mm
호스 속성	케이블 베어의 호환
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
인증	TÜV
인증서 발급 기관	B 013277 0506 00
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-30 °C...80 °C
길이에 따른 제품 무게	0.024 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 외경 8 mm용 유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 6mm용 바브형 피팅 내경 6 mm용
색상	녹색
쇼어강도	D 55 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	TPE-A