

플라스틱 튜브  
PAN-12X1,75-GN  
제품 번호: 553922

FESTO



데이터 시트

| 특징           | 값                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 외경           | 12 mm                                                                 |
| 유량 관련 굽힘 반경  | 64 mm                                                                 |
| 내경           | 8.4 mm                                                                |
| 최소 굽힘 반경     | 29 mm                                                                 |
| 호스 속성        | 케이블 베어의 호환                                                            |
| 온도에 따른 작동 압력 | -0.095 MPa...1.7 MPa<br>-0.95 bar...17 bar<br>-13.775 psi...246.5 psi |
| 인증           | TÜV                                                                   |
| 인증서 발급 기관    | B 013277 0506 00                                                      |
| 작동 매체        | ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기                                        |
| LABS 적합성     | VDMA24364-B2-L                                                        |
| 주변 온도        | -30 °C...80 °C                                                        |
| 길이에 따른 제품 무게 | 0.06 kg/m                                                             |
| 공압 연결부       | 푸시인 커넥터 12mm 외경용                                                      |
| 색상           | 녹색                                                                    |
| 쇼어강도         | D 55 +/-3                                                             |
| 소재 관련 참고 사항  | RoHS 준수                                                               |
| 호스 소재        | TPE-A                                                                 |