

플라스틱 튜브
PAN-12X1,75-RT
 제품 번호: 553928

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	12 mm
유량 관련 굽힘 반경	64 mm
내경	8.4 mm
최소 굽힘 반경	29 mm
호스 속성	케이블 베어의 호환
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 psi...246.5 psi
인증	TÜV
인증서 발급 기관	B 013277 0506 00
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:~:]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-30 °C...80 °C
길이에 따른 제품 무게	0.06 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 12mm 외경용
색상	적색
쇼어강도	D 55 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	TPE-A