

**플라스틱 튜브**  
**PAN-16X2-GE**  
제품 번호: 553935

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징           | 값                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 외경           | 16 mm                                                               |
| 유량 관련 굽힘 반경  | 94 mm                                                               |
| 내경           | 12 mm                                                               |
| 최소 굽힘 반경     | 67 mm                                                               |
| 호스 속성        | 케이블 베어의 호환                                                          |
| 온도에 따른 작동 압력 | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| 인증           | TÜV                                                                 |
| 인증서 발급 기관    | B 013277 0506 00                                                    |
| 작동 매체        | ISO 8573-1:2010[7:--]에 따른 압축공기                                      |
| LABS 적합성     | VDMA24364-B2-L                                                      |
| 주변 온도        | -30 °C...80 °C                                                      |
| 길이에 따른 제품 무게 | 0.092 kg/m                                                          |
| 공압 연결부       | 푸시인 커넥터 외경 16 mm용                                                   |
| 색상           | 노란색                                                                 |
| 쇼어강도         | D 55 +/-3                                                           |
| 소재 관련 참고 사항  | RoHS 준수                                                             |
| 호스 소재        | TPE-A                                                               |