



분배기 블록
MS6N-FRM-FRZ
 제품 번호: 554102

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
디자인	분기 모듈
작동 압력	0 bar...20 bar
주 유동 방향 1->2로 표준 공칭 유량	14600 l/min
표준 공칭 유량, 출구 위쪽	10400 l/min
출구 아래쪽에서의 표준 공칭 유량	9850 l/min
인증	c UL us - Recognized(OL)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	163 g
공압 연결부 3	NPT1/2-14
공압 연결부 4	NPT1/2-14
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트