

플러그, 커넥터 CAMF-B-M25-G4

제품 번호: 555676

FESTO



데이터 시트

특징	값
추가 기능	손실 방지 고정
설치 위치	임의 방향
DC 정격 작동 전압	24 V
작동 전압 범위 AC	160 V
허용전류 범위	1 A
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음