


직각 연결 서브베이스
VABF-S2-2-A1G2-G12
제품 번호: 555702

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 폭	52 mm
표준 기반	ISO 5599-2
설치 위치	임의 방향
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 NEMA 4
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	359 g
고정 방식	관통 구멍 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	단조 알루미늄 합금