



# 조절기 플레이트 VABF-S2-2-R6C2-C-10 제품 번호: 555782

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| 설치 폭             | 54 mm                                                      |
| 표준 기반            | ISO 5599-2                                                 |
| 설치 위치            | 임의 방향                                                      |
| 공압 수직 적재         | 2 가역식용 압력 조절기                                              |
| 컨트롤러 기능          | 출구 압력, 일정<br>이차 배기 있음                                      |
| 압력계 선택           | 가능                                                         |
| 압력 조절 범위         | 0.05 MPa...1 MPa<br>0.5 bar...10 bar<br>7.25 psi...145 psi |
| 입력 압력 1          | 0.5 bar...10 bar<br>0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 psi...145 psi |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기                            |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                                      |
| 내식성 등급 CRC       | 0 - 부식 스트레스 없음                                             |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| 보호 등급            | IP65<br>NEMA 4                                             |
| 주변 온도            | -5 °C...50 °C                                              |
| 제품 무게            | 1230 g                                                     |
| 수직 적재 고정 방식      | 매니폴드 서브 베이스에<br>개별 서브 베이스 위에                               |
| 압력계 연결부          | 고정 클램프 포함                                                  |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                    |
| 조작부 소재           | PA                                                         |
| 컨트롤러 하우징 소재      | 알루미늄 다이 캐스트                                                |