



기본 밸브 LOCB-3-1/4

제품 번호: 556345

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 개방 단동
작동 방식	공압식
설치 폭	50 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	600 l/min
공압식 작동 포트	G1/4
작동 압력	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
디자인	플레이트 시트
리셋 종류	기계식 스프링
공칭 폭	6.5 mm
설치 위치	임의 방향
파일럿 압력	0.1 MPa...1 MPa
제어 압력	1 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	495 g
고정 방식	관통 구멍 포함
제어 공기 연결부 12	M20x1
공압 연결부 1	G1/4
공압 연결부 2	G1/4
공압 연결부 3	G1/4
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 양극 처리