


매니폴드 레일
MHJ10-P16
제품 번호: 557608

FESTO



데이터 시트

특징	값
그리드 치수	11 mm
역극 보호	작동 전압용
밸브 위치의 최대 수	16 고객 요청에 따른 사양 가능
인증	RCM 마크
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
제품 무게	635 g
고정 방식	고정 브래킷 있음
공압 연결부 1	G1/2
공압 연결부 2	M7
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
매니폴드 레일 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리