


커플링  
EAMD-67-51-24-32X32-U  
제품 번호: 558008

FESTO



데이터 시트

| 특징          | 값                     |
|-------------|-----------------------|
| 마운트 직경 1    | 24 mm                 |
| 마운트 직경 2    | 32 mm                 |
| 사이즈         | 67                    |
| 공칭 길이       | 51 mm                 |
| 설치 위치       | 임의 방향                 |
| 최대 속도       | 4500 1/min            |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L        |
| 보관 온도       | -25 °C...60 °C        |
| 상대 습도       | 0 - 95 %              |
| 주변 온도       | -25 °C...60 °C        |
| 질량 관성 모멘트   | 374 kgmm <sup>2</sup> |
| 전달 가능 토크    | 143 Nm                |
| 제품 무게       | 736 g                 |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수               |