


**모터 플랜지**  
**EAMF-A-L27-40G**  
제품 번호: 558015

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징             | 값              |
|----------------|----------------|
| 설치 위치          | 임의 방향          |
| LABS 적합성       | VDMA24364-B2-L |
| 보관 온도          | -25 °C...60 °C |
| 상대 습도          | 0 - 95 %       |
| 주변 온도          | -10 °C...60 °C |
| 제품 무게          | 165 g          |
| 액추에이터 인터페이스 코드 | L27            |
| 인터페이스 코드 모터 In | 40G            |
| 소재 관련 참고 사항    | RoHS 준수        |