

플러그 커넥터
NPQM-D-Q12-E-P10
 제품 번호: 558764

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	11 mm
디자인 타입	일자형
팩 크기	10
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 °C...70 °C
제품 무게	36.6 g
공압 연결부 1	호스 외경 12mm용
공압 연결부 2	호스 외경 12 mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	황동, 니켈 도금
호스 씰 소재	NBR