

**격벽 푸시인 커넥터**  
**NPQM-H-Q12-E-P10**  
 제품 번호: 558810

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징               | 값                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 사이즈              | 표준                                                                  |
| 공칭 폭             | 11 mm                                                               |
| 디자인 타입           | 벌크헤드                                                                |
| 팩 크기             | 10                                                                  |
| 디자인              | Push-Pull 원리                                                        |
| 온도 범위 전체 작동 압력   | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기                                    |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 유효 작동 가능                                                            |
| 내식성 등급 CRC       | 1 - 낮은 부식 부하                                                        |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| 주변 온도            | -20 °C...70 °C                                                      |
| 제품 무게            | 60 g                                                                |
| 공압 연결부 1         | 호스 외경 12mm용                                                         |
| 공압 연결부 2         | 호스 외경 12 mm용                                                        |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                                             |
| 하우징 소재           | 황동, 니켈 도금                                                           |
| 너트 소재            | 니켈 도금 황동                                                            |
| 호스 씰 소재          | NBR                                                                 |