

원터치 슬리브
NPQM-D-S6-E-P10
 제품 번호: 558812

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	4 mm
디자인 타입	일자형
팩 크기	10
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 °C...70 °C
제품 무게	5.5 g
공압 연결부 1	플러그인 슬리브 직경 6mm
공압 연결부 2	플러그인 슬리브 QS-6
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	황동, 니켈 도금