

원터치 L 피팅
NPQM-LK-G18-Q4-P10
 제품 번호: 558818

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	3 mm
나사식 트리언 씰 유형	실링 링
디자인 타입	L 형태
팩 크기	10
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-20 °C...70 °C
공칭 조임 토크	6 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	22.2 g
고정 방식	육각 소켓 SW4
공압 연결부 1	수나사 G1/8
공압 연결부 2	호스 외경 4 mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	황동, 니켈 도금
중공 볼트 소재	황동, 니켈 도금
호스 씰 소재	NBR