


가이드 축 EGC-185- -FA

제품 번호: 558868

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 스트로크	50 mm...8500 mm
사이즈	185
설치 위치	임의 방향
가이드	재순환 볼 베어링 가이드
디자인	가이드
최대 가속도	50 m/s ²
최대 속도	5 m/s
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 °C...60 °C
단면 2차 모멘트 Ix	23400000 mm ⁴
단면 2차 모멘트 Iy	27400000 mm ⁴
최대 힘 Fy	15200 N
최대 힘 Fz	15200 N
최대 무부하 변위 저항	15 N
최대 토크 Mx	529 Nm
최대 토크 My	1157 Nm...1820 Nm
최대 토크 Mz	1157 Nm...1820 Nm
최대 힘 Fy 전체 축	15200 N
최대 힘 Fz 전체 축	15200 N
최대 모멘트 Mx 전체 축	529 Nm
최대 모멘트 My 전체 축	1157 Nm...1820 Nm
최대 모멘트 Mz 전체 축	1157 Nm...1820 Nm
비틀림 관성 모멘트 It	14100000 mm ⁴
클램핑 유닛 공압 연결부	M5
프로파일 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 프로파일 소재	ABS
커버 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징

특징	값
가이드 슬라이드 소재	강철
가이드 레일 소재	강철
슬라이드 소재	단조 알루미늄 합금 양극 처리