

후드

VMPAL-KM-SD44-IP67-0

제품 번호: 560429

FESTO



데이터 시트

특징	값
제품 무게	102 g
전기 연결부	조립 가능
허용 케이블 직경	5 mm...13 mm
연결 단면	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
보호 등급	IP67 IEC 60529에 따름
주변 온도	-5 °C...80 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 RoHS 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하