


엔드 플레이트 VMPAL-EPL-SD25-IP40

제품 번호: 560940



데이터 시트

특징	값
폭	43 mm
길이	107.3 mm
밸브 위치의 최대 수	24
밸브 터미널의 구조	밸브 크기 혼합 가능
최대 밸브 코일 수	24
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
파일럿 압력	0.3 MPa...0.8 MPa
제어 압력	3 bar...8 bar
DC 정격 작동 전압	24 V
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP40
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	190 g
전기 연결부 1, 기능	멀티핀
전기 연결부 1, 연결 방식	플러그
전기 연결부 1, 연결 기술	Sub-D
전기 연결부 1, 핀/선 수	25
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
엔드 플레이트 소재	알루미늄 다이 캐스트 강화 PA