


# 엔드 플레이트 VMPAL-EPL-KL33-IP40

제품 번호: 560943

FESTO



## 데이터 시트

| 특징              | 값                                      |
|-----------------|----------------------------------------|
| 폭               | 43 mm                                  |
| 길이              | 107.3 mm                               |
| 밸브 위치의 최대 수     | 32                                     |
| 밸브 터미널의 구조      | 밸브 크기 혼합 가능                            |
| 최대 밸브 코일 수      | 32                                     |
| 작동 압력           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 파일럿 압력          | 0.3 MPa...0.8 MPa                      |
| 제어 압력           | 3 bar...8 bar                          |
| DC 정격 작동 전압     | 24 V                                   |
| 내식성 등급 CRC      | 3 - 강한 부식 부하                           |
| LABS 적합성        | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 보호 등급           | IP40                                   |
| 보호 등급 관련 참고 사항  | 조립 상태                                  |
| 주변 온도           | -5 °C...50 °C                          |
| 제품 무게           | 190 g                                  |
| 전기 연결부 1, 기능    | 멀티핀                                    |
| 전기 연결부 1, 연결 방식 | 터미널 스트립                                |
| 전기 연결부 1, 연결 기술 | 스프링 타입 단자                              |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수 | 33                                     |
| 소재 관련 참고 사항     | RoHS 준수                                |
| 엔드 플레이트 소재      | 알루미늄 다이 캐스트<br>강화 PA                   |