

엔드 플레이트 VMPAL-EPR

제품 번호: 560945

FESTO



데이터 시트

특징	값
폭	24.8 mm
길이	107.3 mm
내장된 기능	제어 공기 공급의 결정을 위한 코딩 커버 (내부 또는 외부)
밸브 터미널의 구조	밸브 크기 혼합 가능
작동 압력	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
파일럿 압력	0.3 MPa...0.8 MPa
제어 압력	3 bar...8 bar
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP65 IP67
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-5 °C...50 °C
제품 무게	180 g
제어 공기 연결부 12/14	M7
제어 배기 연결부 82/84	M7
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
엔드 플레이트 소재	알루미늄 다이 캐스트 강화 PA